

**HOLEX****Užtraukimo varžtas 45° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308765 30
GTIN	4045197648020
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

**Paskirtis:**

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

**Pastaba:**

Su guminiu **sandarinimo** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

**Techninis aprašymas**

tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 30
L <sub>1</sub>	23 mm
Sriegis M	M12
maksimalus užveržimo momentas	20 Nm
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	11 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	30
Bendras ilgis L	43 mm

Riebokšlio Ø D	16,5 mm
Rakto dydis	13 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 30	308835 30
--	-----------