

Garant**Užtraukimo varžtas Forma A, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308600 50
GTIN	4045197150912
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- **Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).**
- **Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).**

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Techninis aprašymas

Kampas A	15 laipsniai
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50
Riebokšlio Ø D	36 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
Bendras ilgis L	74 mm
L ₁	34 mm

Sriegis M	M24
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
Galvutės Ø D ₁	28 mm
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50