

HOLEX**Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A, su kiauryme \varnothing 7 mm,
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308625 40
GTIN	4045197485878
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- **Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).**
- **Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).**

Pastaba:

Su guminiu **sandariniu** žiedu.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Kampas A	15 laipsniai
L ₁	26 mm
Sriegis M	M16
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40

Riebokšlio Ø D	23 mm
Galvutės Ø D ₁	19 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Rakto dydis	19 mm
Kiaurymės charakteristika	su kiauryme Ø 7 mm
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40