

HOLEX

**Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus, be kiaurymės,
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308700 40
GTIN	4045197151025
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas. Nėra tinkamo veržliarakčio.

Techninis aprašymas

tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Sriegis M	M16
Galvutės $\varnothing D_1$	21,1 mm
L_1	25,1 mm
Riebokšlio $\varnothing D$	25,1 mm
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Bendras ilgis L	53 mm

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Rakto dydis	22 mm
Kiaurymės charakteristika	be kiaurymės
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas