

HOLEX

Užtraukimo varžtas 45° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308765 40 |
| GTIN | 4045197532756 |
| Produktų klasė | 32Z |

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------|
| tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40 |
| Galvutės $\varnothing D_1$ | 15 mm |
| L_1 | 35 mm |
| tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40 |
| Riebokšlio $\varnothing D$ | 23 mm |
| maksimalus užveržimo momentas | 50 Nm |
| Bendras ilgis L | 60 mm |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Sriegis M | M16 |
| Rakto dydis | 19 mm |
| Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme |
| Užtraukimo varžtų standartas | MAS 403 |
| Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308825 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308835 40 |