

HOLEX

**Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A, su kiauryme \varnothing 7 mm,
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40**



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308630 40
GTIN	4045197485915
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- **Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).**
- **Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).**

Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Techninis aprašymas

L ₁	29 mm
Riebokšlio \varnothing D	23 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Bendras ilgis L	54 mm
Kampas A	15 laipsniai
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm

Galvutės Ø D ₁	19 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Sriegis M	M16
Rakto dydis	19 mm
Kiaurymės charakteristika	su kiauryme Ø 7 mm
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308825 40