

**Garant****Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308605 40
GTIN	4045197554529
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

**Paskirtis:**

- **Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).**
- **Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).**

**Pastaba:**

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

**ISO 7388-3** atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

**Techninis aprašymas**

tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Bendras ilgis L	54 mm
Kampas A	15 laipsniai
Riebokšlio Ø D	23 mm
L <sub>1</sub>	26 mm
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Sriegis M	M16
Rakto dydis	19 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308825 40