

MIRKA**Ekscentrinis šlifuoKLIS DEROS, Tipas: 625CV****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Produktų klasė	07E

Aprašymas**Modelis:**

Pirmasis ekscentrinis šlifuoKLIS su **bešepetėliniu elektriniu varikliu**.

- **Mažos energijos sąnaudos. Itin kompaktiškas, tylus, lengvas ir našus.**
- **Be vibracijos, su Bluetooth sąsaja.**
- **Jungtis nusiurbimui iš išorės.**

Paskirtis:

Medienos, metalo, lako šlifavimo darbai (grubus, tarpinis ir tikslus šlifavimas). Geriausiai tinka sunkiai prieinamų arba profiliuotų paviršių apdirbimui bei drėgnojo ir sausojo šlifavimo darbams.

Pastaba:

Tinkamas šlifavimo diskas su 6 kiaurymėmis prekės Nr. 567775, su 15 kiaurymių, prekės Nr. 567558 ir ABRANET prekės Nr. 567800.

Tinkamos atraminės lėkštelės Nr. 567990 dyd. 147.

Tinkama išorinio nusiurbimo žarna su elektros tinklo laidu Nr. 077327 dyd. 5,5.

Techninis aprašymas

Ekscentriko eiga	2,5 mm
Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
Svoris	1 kg
Gamintojo pavadinimas	625CV

Ekscentrinės eigos dažnis	4000 - 10000 min ⁻¹
Naudojama galia	350 W
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Sąsaja	Bluetooth sąsaja
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Serija	DEROS
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifuoכלis

Priedai

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 180	567775 180
Tankiai perforuota PU atraminė lėkštelė Išorinis Ø 147 mm	567990 147
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 240	567775 240
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 60	567775 60
Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdėtumas 120	567800 120
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 320	567775 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 80	567775 80
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 40	567775 40
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 120	567775 120
Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdėtumas 80	567800 80
Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdėtumas 400	567800 400
Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdėtumas 320	567800 320
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 600	567775 600

Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdėtumas 240	567800 240
Kibus šlifavimo diskasABRANET® Grūdėtumas 180	567800 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 800	567775 800
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 400	567775 400