

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308635 40
GTIN	4045197644480
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

#### Tinka:

FADAL, panašus į ISO 7388, 3 mm prailgintas.

#### Pastaba:

Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.  
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.  
Su guminiu **sandarinimo** žiedu. Nėra tinkamo veržliarakčio.

### Techninis aprašymas

L <sub>1</sub>	19,25 mm
Riebokšlio Ø D	22 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	18,95 mm

maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Sriegis M	M16
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Bendras ilgis L	47,5 mm
Rakto dydis	19 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas