

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas, PSC 63, trumpas, Užveržimo Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308568 25
GTIN	4045197471871
Produktų klasė	31C

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Išorinis Ø D	53 mm
Laikiklis	PSC 63, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

## Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1