



Universalus lituoklis, Šiluminė galia: 150W



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082100 150
GTIN	4003008069488
Produktų klasė	04C

Aprašymas

Modelis:

Ilgaamžis pramoninis lituoklis su **Ersadur ilgalaikiu litavimo smaigaliu** (30 kartų ilgesnė eksploataavimo trukmė, lyginant su tradiciniais vario litavimo smaigaliais). **Įkaitimo laikas 3 min** (dyd. 300 apie 5 min). Maitinimas 1,5 m guminiu kabeliu (PVC, kai dyd. 30). **Su stovu** (tik ne dyd. 30). Efektyvus lituoklis, kai vario skerspjūvis iki 6 mm².

Techninis aprašymas

tinka Cu skerspjūviams iki	6 mm ²
Aukščiausia litavimo temperatūra po 3 minučių	450 °C
Svoris be maitinimo laido	245 g
Šiluminė galia	150 W
Litavimo smaigalio plotis	5,3 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Lituoklis

Priedai

Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis Litavimo vielos Ø 1 mm	082365 1
Išlitavimo švirkštas PDD03, plastikas, antistatinis	082355

Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis
Litavimo vielos Ø 1,5 mm

082365 1,5

Litavimo smaigalys Gamintojo pavadinimas 152JD

082400 152JD