

**HOLEX**

## Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308720 40
GTIN	4045197151049
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

#### Pastaba:

Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas. **Užsandarintas** - O žiedu.

Nėra tinkamo veržliarakčio.

Riebokšlio Ø D: 25,1 mm

Galvutės Ø D<sub>1</sub>: 21,1 mm

Bendras ilgis L: 53 mm

L<sub>1</sub>: 25,1 mm

Sriegis M: M16

maksimalus užveržimo momentas: 50 Nm

### Techninis aprašymas

Sriegis M	M16
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40

maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Riebokšlio Ø D	25,1 mm
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	21,1 mm
L <sub>1</sub>	25,1 mm
Bendras ilgis L	53 mm
Rakto dydis	22 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas