

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas sandarus, forma A, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 30



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308610 30
GTIN	4045197648006
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

#### Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

**ISO 7388-3** atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

### Techninis aprašymas

Riebokšlio Ø D	17 mm
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	13 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 30
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	30
L <sub>1</sub>	24 mm
maksimalus užveržimo momentas	20 Nm

Bendras ilgis L	44 mm
Sriegis M	M12
Kampas A	15 laipsniai
Rakto dydis	14 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 30

308835 30