

**Garant****Užtraukimo varžtas Forma B, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308640 40
GTIN	4045197150967
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

**Paskirtis:**

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

**Pastaba:**

Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.  
Montuodami AB, įsitinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

**Techninis aprašymas**

Sriegis M	M16
Bendras ilgis L	44,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
Riebokšlio Ø D	22,5 mm
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	18,95 mm

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

---

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40