

**Pereinamoji įvorė, Koto Ø d1 / užveržimo Ø d2: 40/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319426 40/10
GTIN	4045197586773
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka VDI laikikliams forma E2 (Nr. 319275 – 319405).

Su vidinio aušinimo kiauryme, be įpjovų. Įrankis fiksuojamas 2 varžtais ir užspaudžiamas.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

**Techninis aprašymas**

Ø d <sub>4</sub>	44 mm
l <sub>1</sub>	58 mm
Užveržimo Ø d <sub>2</sub>	10 mm
Koto Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Modelis	Fiksavimo varžtas
l <sub>2</sub>	5 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė