

Garant**Karštojo užspaudimo patronas, PSC 63, trumpas, Užveržimo Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308568 8
GTIN	4045197471802
Produktų klasė	31C

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302417. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, galvutės Nr. 309893, balansavimo varžtų rinkinys Nr. 309906 dyd. 180.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Laikiklis	PSC 63, trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12