

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas sandarus, forma A, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308610 40     |
| GTIN             | 4045197150929 |
| Produktų klasė   | 32Z           |

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

#### Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Su guminiu sandarinimo žiedu.

### Techninis aprašymas

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Kampas A                        | 15 laipsniai |
| tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 40        |
| Bendras ilgis L                 | 54 mm        |
| Riebokšlio Ø D                  | 23 mm        |
| Sriegis M                       | M16          |
| L <sub>1</sub>                  | 26 mm        |

|  |                        |
|--|------------------------|
| tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 40                     |
| Galvutės Ø D <sub>1</sub>                  | 19 mm                  |
| maksimalus užveržimo momentas              | 50 Nm                  |
| Rakto dydis                                | 19 mm                  |
| Kiaurymės charakteristika                  | su tvirtinimo kiauryme |
| Užtraukimo varžtų standartas               | ISO 7388-3             |
| Produkto rūšis                             | Užtraukimo varžtas     |

## Priedai

|   |           |
|---|-----------|
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308820 40 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40 | 308825 40 |