

HOLEX

Specialus užtraukimo varžtas, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308740 40
GTIN	4045197151063
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Pastaba:

Užsandarintas - O žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas. Nėra tinkamo veržliarakčio.

Techninis aprašymas

Vidinis sriegis	M16
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Galvutės $\varnothing D_1$	21,1 mm
Sriegis M	M16
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
L_1	25,1 mm
Riebokšlio $\varnothing D$	25,1 mm

Bendras ilgis L	53 mm
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Vidinio sriegio gylis	17 mm
Rakto dydis	22 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas