

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas sandarus, forma A, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308610 50
GTIN	4045197150936
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

#### Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

**ISO 7388-3** atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Su guminiu **sandariniu** žiedu.

### Techninis aprašymas

L <sub>1</sub>	34 mm
Kampas A	15 laipsniai
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	28 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm

Bendras ilgis L	74 mm
Sriegis M	M24
Riebokšlio Ø D	36 mm
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50