

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas sandarus, forma B, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308650 40
GTIN	4045197150981
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

#### Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.

Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	44,5 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	18,95 mm
Sriegis M	M16
Riebokšlio Ø D	22,5 mm

L <sub>1</sub>	16,25 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Rakto dydis	18 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40