

HOLEX

Užtraukimo varžtas 60° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308785 30
GTIN	4045197648044
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Pastaba:

Su guminiu **sandinimo** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M12
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	30
L ₁	23 mm
Galvutės Ø D ₁	11 mm
Bendras ilgis L	43 mm
Riebokšlio Ø D	16,5 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 30

maksimalus užveržimo momentas	20 Nm
Rakto dydis	13 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 30	308835 30
--	-----------