

HOLEX

Specialus užtraukimo varžtas, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308740 50
GTIN	4045197151070
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Pastaba:

Užsandarintas - O žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

Riebokšlio Ø D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Vidinis sriegis	M24
Sriegis M	M24
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50
Bendras ilgis L	65 mm

Galvutės Ø D ₁	32 mm
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
Vidinio sriegio gylis	17,5 mm
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50