

Garant

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308615 40
GTIN	4045197554543
Produktų klasė	31Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Su guminiu **sandariniu** žiedu.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
Galvutės $\varnothing D_1$	19 mm
Kampas A	15 laipsniai
Bendras ilgis L	54 mm
L_1	26 mm
Sriegis M	M16

maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Riebokšlio Ø D	23 mm
tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu	40
Rakto dydis	19 mm
Kiaurymės charakteristika	be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308825 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40