

**HOLEX**

## Užtraukimo varžtas sandarus, forma B, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	308650 50
GTIN	4045197150998
Produktų klasė	32Z

### Aprašymas

#### Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

#### Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

#### Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.

Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

### Techninis aprašymas

Galvutės $\varnothing D_1$	29,1 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50
Bendras ilgis L	65,5 mm
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
$L_1$	25,55 mm

Sriegis M	M24
Riebokšlio Ø D	36 mm
tinka tvirtinimo įsraustinėms su BT kūgiu	50
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50