

HOLEX

Užtraukimo varžtas 60° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308785 40
GTIN	4045197532763
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Pastaba:

Su guminiu **sandinimo** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M16
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Bendras ilgis L	60 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Galvutės Ø D ₁	15 mm
Riebokšlio Ø D	23 mm

L ₁	35 mm
Rakto dydis	19 mm
Kiaurymės charakteristika	su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308825 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40

308835 40