

HOLEX

Užtraukimo varžtas 45° sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308760 30
GTIN	4045197648013
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2**.

Pastaba:

Su guminiu **sandarinimo** žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

L ₁	23 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	30
maksimalus užveržimo momentas	20 Nm
Sriegis M	M12
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 30
Bendras ilgis L	43 mm
Galvutės Ø D ₁	11 mm

Riebokšlio Ø D	16,5 mm
Rakto dydis	13 mm
Kiaurymės charakteristika	be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 30

308835 30