

**Garant****Užtraukimo varžtas sandarus, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308660 40
GTIN	4045197151001
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

**Paskirtis:**

- **Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Skirta apdirbimo centrums (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).**
- **Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).**

**Pastaba:**

Su guminiu **sandariniu** žiedu.

Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	18,95 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Sriegis M	M16
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40

Riebokšlio Ø D	22,5 mm
Bendras ilgis L	44,5 mm
L <sub>1</sub>	16,25 mm
Rakto dydis	18 mm
Kiaurymės charakteristika	be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka  
kūginiams laikikliams 40

308830 40