

Garant

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B, be kiaurymės, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308615 50
GTIN	4045197554550
Produktų klasė	31Z

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

- Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
- Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatinio įrankio keitikliu).
- Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Su guminiu **sandarinio** žiedu.

ISO 7388-3 atitinka tarptautinį standartą DIN 69872.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M24
L ₁	34 mm
Bendras ilgis L	74 mm
maksimalus užveržimo momentas	150 Nm
Riebokšlio Ø D	36 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 50

Galvutės Ø D ₁	28 mm
Kampas A	15 laipsniai
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	50
Rakto dydis	30 mm
Kiaurymės charakteristika	be kiaurymės
Užtraukimo varžtų standartas	ISO 7388-3
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308820 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamsDIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50	308825 50