

SWISS TOOLS

**Ištekinimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis – A matmuo: 50/11-90mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsarginės dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.  
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

atstumas tarp ašies ir viršūnės f	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Plokštelės dydis	11
Atsarginė dalis	S05
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D <sub>1</sub> min	32 mm
Koto Ø	50 mm
Darbinis ilgis l <sub>N</sub>	70 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Produkto rūšis	Ištekimo peilio laikiklis