



Standartinis pradinis paketas, sriegiams M: M4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082710 M4
GTIN	2050001739902
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

- Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
- Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
- Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
- Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

Tiekimo sudėtis:

- 1 specialus griebtukas MK2 su aušinimo žiedu.
- 1 kabliaraktis ir veržliaraktis.
- 4 atitinkamo dydžio cangės ER25, skirtos M4 – M12.
- 1 Flowdrill terminis grąžtas, pasirinkto sriegių dydžio.
- 1 Flowtap valcuojantis sriegiklis, pasirinkto sriegių dydžio.
- 1 specialus tepalas terminiam grąžtui su žalvario teptuku (FDKS100; 100 g).
- 1 specialus tepalas valcuojančiam sriegikliui su šerių teptuku (FTMZ100; 100 ml).
- 1 sisteminis lagaminas su trumpa instrukcija (išsamų vadovą PDF formatu galima parsisiųsti).

Pastaba:

Kitokie ir specialios paskirties modeliai (pvz., plonoms skardoms) tiekiami pagal užklausą.

Tinkamus valcuojančius sriegiklius rasite Nr. 139115 ir toliau.

Techninis aprašymas

sriegiams M

M4

Produkto rūšis

Terminis gražtas

Priedai

Mašininis valcuojantis sriegiklis be tepimo griovelių HSS-E-
PM 6HX M M4

139115 M4