



ER įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302780 16
GTIN	4250122612254
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499 (forma A ir B)**.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 – 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 16

ER užveržimo raktas: 16

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
------------------	-------------

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
skirta ER cangėms	16
Atsarginė ER užveržimo veržlė	16
ER užveržimo raktas	16
Išorinis Ø D	28 mm
Laikiklis	BT 40 A = 100
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308921 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308921 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308921 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308922 10
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308921 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308920 1
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308920 3
ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm su tarpine	309014
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308901 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308901 2
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308901 5
	308922 3

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308920 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308922 4
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine	309164
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308922 8
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308922 6
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308920 2
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308920 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308901 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308901 4
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309160
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine ir purkštukais	309165
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308920 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308901 9
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm	309012
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308906 4
	308801 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308922 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308906 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308906 6
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308901 10
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308920 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308922 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308921 6
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm	613300 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308901 2,5
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308906 10
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308901 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308920 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308906 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308920 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm	308901 1
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308906 9

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308901 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308921 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308921 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309425 6
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308921 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308922 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308906 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm	308901 1,5
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308906 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308920 5
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40