



## Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 11L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 11L
GTIN	4045197603678
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

#### Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Sriegio koto $\varnothing d_2$	14 mm
Ilgintuvas $L_3$	330 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	14 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	22 mm
Ilgintuvas $K_2$	11 mm
Ilgintuvas $L_2$	90 mm
kai užspaudžiamas ilgis $L_1$	40 mm
kai kvadratas $K_1$	11 mm

kai sriegio nominalusis  $\varnothing d_1$  DIN 374/376

M18

Produkto rūšis

Ilgintuvas