

SWISS TOOLS

Ištekinimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelės dydis – A matmuo: 50/15-110mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	320406 50/15-110
GTIN	2050001715166
Produktų klasė	36D

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DN.. 1506..
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Plokštelės dydis	15
Atsarginė dalis	P05
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	22 mm
Koto Ø	50 mm
Darbinis ilgis l _N	90 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Reguliuojamas kampas κ

107,5 laipsniai

Produkto rūšis

Ištekinimo peilio laikiklis