



Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 4L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 4L
GTIN	4045197336668
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešibriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

Ilgintuvo $\varnothing D_3$	7 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M8
Sriegio koto $\varnothing d_2$	6 mm
kai užspaudžiamas ilgis L_1	26 mm
Ilgintuvas L_3	230 mm
Ilgintuvas K_2	5,5 mm
Ilgintuvas L_2	70 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	12,1 mm
kai kvadratas K_1	4,9 mm

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371

M4,5 – M6

Produkto rūšis

Ilgintuvas