



## Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 3
GTIN	4045197603463
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

### Techninis aprašymas

Sriegio koto $\varnothing d_2$	4,5 mm
kai kvadratas $K_1$	3,4 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	6 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M4
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	8,4 mm
Ilgintuvas $K_2$	4,9 mm
Ilgintuvas $L_3$	130 mm
kai užspaudžiamas ilgis $L_1$	23 mm

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M6
Ilgintuvas L <sub>2</sub>	60 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas