



## Sriegiklio ilgintuvas, Tipas: 5



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338400 5
GTIN	4045197336675
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

Ilgintuvo $\varnothing D_3$	7 mm
Ilgintuvas $L_2$	60 mm
Ilgintuvas $L_3$	130 mm
Ilgintuvas $K_2$	5,5 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M7
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
kai kvadratas $K_1$	5,5 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	7 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	12,1 mm

kai užspaudžiamas ilgis $L_1$	26 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas