

**3M****Dvipusė lipni juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 50X25**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	083628 50X25
GTIN	8000280457008
Produktų klasė	08M

## Aprašymas

**Modelis:**

**3M™ 9191** yra dvipusė lipni juosta ir išsiskiria dėl **slėgiui jautrių** sintetinių kaučiuko klijų ir greito sukibimo.

**Pastaba:**

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

## Techninis aprašymas

Spalva	gelsva
Plotis	50 mm
Ilgis	25 m
Gamintojo pavadinimas	9191
Dangalo medžiaga	Silikonizuotas popierius
Klijai	Sintetinis kaučiukas
Lipnios juostos rūšis	dvipusis

Yra pamušalas	ne
Ypatybė	galima nuplėšti rankomis
Sandėlio oro drėgmė	40 - 65 %
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Storis	0,26 mm
Paskirtis	Montavimas
Paskirtis	Patiesti kilimą
Laikymo temperatūra	16 - 25 °C
atsparus temperatūrai iki	-30 - 75 °C
Pagrindo medžiaga	Audinys
Sukibimas su plieniu	0,95 N/mm
Stipris tempiant	2,6 N/mm
Tamprumas	9 %
Produkto rūšis	Lipni juosta