

SWISS TOOLS

Ištekinimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelės dydis – A matmuo: 63/15-180mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|------------------|
| Užsakymo numeris | 320406 63/15-180 |
| GTIN | 2050001715180 |
| Produktų klasė | 36D |

Aprašymas

Pastaba:

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsargines dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąraše.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DN.. 1506.. |
| atstumas tarp ašies ir viršūnės f | 27 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 180 mm |
| Atsarginė dalis | P05 |
| Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min | 50 mm |
| Plokštelės dydis | 15 |
| Koto Ø | 63 mm |
| Darbinis ilgis l _N | 158 mm |
| Laikiklis | PSC |
| Paskirtis | kairinis |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 |
| Vidinis aušinimas | taip |

Reguliuojamas kampas κ

107,5 laipsniai

Produkto rūšis

Ištekimo peilio laikiklis