



Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338450 4
GTIN	4045197603494
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.: giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Ilgintuvas L_2	60 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	6 mm
kai kvadratas K_1	4,9 mm
kai užspaudžiamas ilgis L_1	26 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M8
Ilgintuvas K_2	5,5 mm
Ilgintuvas L_3	130 mm

Ilgintuvo $\varnothing D_4$	12,1 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	7 mm
Produkto rūšis	Ilgintuvas