



Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 13



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 338450 13 |
| GTIN | 4045197603708 |
| Produktų klasė | 32H |

Aprašymas

Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvories su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz.:giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sienelės.

Pastaba:

Alternatyvi šešiabriaunė spyruokliuojanti įvorė sriegikliui tvirtinti pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---|-----------|
| kai kvadratas K_1 | 14,5 mm |
| kai užspaudžiamas ilgis L_1 | 43 mm |
| Ilgintuvas L_2 | 100 mm |
| Ilgintuvas L_3 | 200 mm |
| kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376 | M22 – M24 |
| Ilgintuvo $\varnothing D_3$ | 18 mm |
| Ilgintuvas K_2 | 14,5 mm |
| Ilgintuvo $\varnothing D_4$ | 26 mm |

Sriegio koto $\varnothing d_2$

18 mm

Produkto rūšis

Ilgintuvas