

SWISS TOOLS

Ištekinimo peilio laikiklis kairinis, PSC, Koto Ø / plokštelių dydis – A matmuo: 63/11-160mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320396 63/11-160
GTIN	2050001715753
Produktų klasė	36D

Aprašymas**Pastaba:**

Tinkamą **HP purkštuką** Nr. 320001 reikia užsakyti atskirai! Atsarginės dalis Nr.320610–320626 galima rasti atsarginių dalių sąrašė.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Plokštelės dydis	11
atstumas tarp ašies ir viršūnės f	22 mm
Atsarginė dalis	S05
Minimalus pagalbinės kiaurymės Ø D ₁ min	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Koto Ø	63 mm
Darbinis ilgis l _N	138 mm
Laikiklis	PSC
Paskirtis	kairinis
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	107,5 laipsniai
Produkto rūšis	Ištekinimo peilio laikiklis

Priedai

Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P06	320610 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P04	320612 P04
Aušinimo purkštukas (HP) Tipas 63	320001 63
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Purkštuko žiedas Nr. 5 Tipas D07	320613 D07
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P05	320611 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P04	320610 P04
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P02	320610 P02
Spaustukas Nr. 6 Tipas D07	320614 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P04	320618 P04
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P05	320618 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P02	320611 P02
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P06	320611 P06
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P02	320618 P02
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P05	320610 P05
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P06	320612 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P05	320612 P05
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas D07	320611 D07
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P06	320618 P06
Svirtis Nr. 4 Tipas P02	320612 P02

