



ER įspraustinė Forma ADB, BT 40 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302800 25
GTIN	4250122615347
Produktų klasė	36E

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499 (forma A ir B)**.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 – 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 1 - 16 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 160 mm

Išorinis Ø D: 42 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 25

ER užveržimo raktas: 25

Techninis aprašymas

Atsarginė ER užveržimo veržlė	25
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm

ER užveržimo raktas	25
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
skirta ER cangėms	25
Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	BT 40 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308960 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308962 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309430 6
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 25	309680 25
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm	308941 2
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308946 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308941 4
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308959 12
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308962 7
	308962 6

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40

308830 40

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309430 8

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308962 10

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308959 11

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm

308941 14

ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine

309244

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308941 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308941 11

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

308959 15

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40

308810 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308960 8

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm

308960 2

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308946 3

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

308962 16

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

308946 16

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308946 4

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

308946 11

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308946 8

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308959 3

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm

308959 5

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

308962 9

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

308962 8

308962 12

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308959 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308941 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308960 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308941 13
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
OZ cangių 7 dalių rinkinys 4 – 16 mm su tarpine	309022
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308941 9
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308941 16
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309430 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308960 5
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308962 4
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308962 3
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308959 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308941 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308960 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308959 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308960 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308941 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308960 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308946 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308946 10
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm	308941 2,5

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308941 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308960 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308959 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308960 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308941 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308959 9
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308962 14
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308960 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308946 5
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm	309430 2,8
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308962 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308946 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308959 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308959 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308941 3
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308960 13
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309430 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308959 8
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308941 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308959 4
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308960 10

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309430 7
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308946 6
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308960 12
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm su tarpine ir purkštukais	309245
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308962 15
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308946 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308946 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	308960 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308962 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308946 9
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40