



Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas Spiro, Tipas: 100/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	341010 100/12
GTIN	4019208009407
Produktų klasė	39R

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas spindulinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300–342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238

Techninis aprašymas

Neužveržto patrono ilgis	80 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Gręžimo patrono kūgis	B 12
Užveržto patrono ilgis	91,5 mm
maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	12,056 mm
Tipas	100/12
Išorinis Ø	43 mm
Produkto rūšis	Beraktis gręžimo griebtuvas

