



ER įspraustinė Forma ADB, BT 50 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302830 16 |
| GTIN | 4250122615408 |
| Produktų klasė | 36E |

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.

Visi kotai juodinti.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse pagal **DIN 6499 (forma A ir B)**.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 – 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 0,5 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 160 mm

Išorinis Ø D: 28 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 16

ER užveržimo raktas: 16

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------|
| ER užveržimo raktas | 16 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| skirta ER cangėms | 16 |
| Užspaudimo ribos | 0,5 - 10 mm |
| Atsarginė ER užveržimo veržlė | 16 |
| Išorinis Ø D | 28 mm |
| Laikiklis | BT 50 A = 160 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | ADB |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |

Priedai

| | |
|--|------------|
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308920 8 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308901 7 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308922 4 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm | 308920 1 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308901 9 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308921 3 |
| ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 2,8 mm | 309425 2,8 |
| ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 309425 6 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308921 9 |
| ER cangių 6 dalių rinkinys, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm su tarpine | 309014 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2,5 mm | 308901 2,5 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308906 7 |

| | |
|--|------------|
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine | 309164 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308922 7 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308790 50 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308920 7 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308922 6 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 308901 2 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308901 4 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308906 8 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308921 6 |
| Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308795 50 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1,5 mm | 308901 1,5 |
| Veržliaraktis vienu atviru galu Rakto dydis 25 mm | 613300 25 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308901 6 |
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm | 309160 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50 | 308830 50 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308760 50 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308906 9 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308901 10 |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50 | 308810 50 |
| ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm | 309425 4,5 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308922 8 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308920 4 |
| Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50 | 308812 50 |

| | |
|---|------------|
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308920 3 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308922 3 |
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm su tarpine ir purkštukais | 309165 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 1 mm | 308901 1 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308920 6 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308906 5 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308921 5 |
| Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308765 50 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308906 10 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308921 4 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50 | 308820 50 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308906 3 |
| ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 3,5 mm | 309425 3,5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308920 10 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308901 5 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308921 10 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm | 308906 4 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm | 308901 3 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308922 9 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 2 mm | 308920 2 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm | 308920 9 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 308922 10 |
| ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308922 5 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm | 308920 5 |

| | |
|--|-----------|
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm | 308906 6 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308921 8 |
| ER cangių 10 dalių rinkinys, 1-10 mm | 309012 |
| Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308785 50 |
| ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm | 308921 7 |
| ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm | 308901 8 |