

**Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas Spiro, Tipas: 100/16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	341010 100/16
GTIN	4019208196534
Produktų klasė	39R

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas spindulinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300–342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono kūgis	B 16
Užveržto patrono ilgis	91,5 mm
Neužveržto patrono ilgis	80 mm
Tipas	100/16
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	15,733 mm
Išorinis Ø	43 mm
Produkto rūšis	Beraktis gręžimo griebtuvas

