

**HOLEX****Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 40, Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 302865 32     |
| GTIN             | 4045197549082 |
| Produktų klasė   | 32A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- **Adatinis guolis mažina trintį.**
- **Su antikorozine danga.**
- **Nepraleidžia dulkių ir vandens.**
- **Perduodamas maksimalus sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.**
- **Spyruokliuojančios įvorės – lankstesnės užspaudimo ribos.**
- **Perduodamas sukimo momentas iki 1000 Nm.**

**Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:**

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.

Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus prigludimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja. T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.

Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo veržle.

**Priedai pasirinktinai:**

Kablinis raktas Nr. 628400.

Užtraukimo varžtai Nr. 308760–308795.

Užspaudimo įvorės Nr. 309566–309570.

**Techninis aprašymas**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| tinkamas kablinis raktas Nr. 628400.         | 68/75                              |
| Užspaudimo $\varnothing D_1$                 | 32 mm                              |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo              | 105 mm                             |
| Išorinis spyruoklinės įvorės $\varnothing D$ | 66 mm                              |
| Laikiklis                                    | BT 40                              |
| Laikiklio norma                              | ISO 7388-2                         |
| Laikiklio norma                              | JIS B6339                          |
| Forma  | AD                                 |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius     | G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas                  | ≤5 μm                              |
| Pjovimo technika                             | HPC                                |
| Produkto rūšis                               | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 40                           | 308790 40    |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 14 mm | 309576 14    |
| Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 40                           | 308795 40    |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm  | 309576 6     |
| Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgju 40                           | 308785 40    |
| Kablinis raktas su nosele išoriniam veržlių $\varnothing$ 68/75 mm                                    | 628400 68/75 |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 20 mm | 309576 20    |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 25 mm | 309576 25    |

|   |           |
|---|-----------|
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm | 309576 16 |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm  | 309576 8  |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm | 309576 10 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40              | 308765 40 |
| Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm | 309576 12 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40              | 308760 40 |