



## ER įspraustinė Forma ADB, BT 40, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 32



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302760 32
GTIN	4250122612285
Produktų klasė	36E

### Aprašymas

#### Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.  
Visi kotai juodinti.

#### Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse pagal **DIN 6499 (forma A ir B)**.

#### Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

#### Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680– 309745 arba Nr. 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

#### Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 – 309610.

Pjovimo technika: HSC

Užspaudimo ribos: 2 - 20 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 70 mm

Išorinis Ø D: 50 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 32

ER užveržimo raktas: 32

### Techninis aprašymas

ER užveržimo raktas	32
---------------------	----

skirta ER cangėms	32
Užspaudimo ribos	2 - 20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	32
Išorinis Ø D	50 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

## Priedai

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308981 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	308981 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309002 6
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm	309280
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309432 6
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309002 8
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308812 40
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309000 17
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309002 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308981 18
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308986 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309000 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309002 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	308986 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308986 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308981 17
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309432 11
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309001 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309001 12
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309432 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309002 7
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	308986 18
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308981 19
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309001 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308981 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309001 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309000 13
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309000 15
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308986 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309000 16
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308986 16

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309002 4
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309002 19
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309000 3
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308981 9
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	308986 17
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	308986 9
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309000 19
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309001 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 17 mm	309001 17
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309000 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309001 3
ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine ir purkštukais	309285
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 4,5 mm	309432 4,5
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 32	309680 32
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308981 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309001 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309000 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	308981 15
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309000 20
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309001 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	308986 14
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308986 13

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	309001 19
ER cangių 15 dalių rinkinys, 2-16 mm	309240
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309001 8
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309432 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309000 18
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309002 18
Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 40	308810 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	308981 13
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309432 8
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	308986 12
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309000 14
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309002 16
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	308981 5
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 4 mm	309000 4
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	309001 7
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm	308981 7
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 9 mm	309002 9
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 13 mm	309002 13
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	309001 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	308981 16
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 11 mm	308981 11
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	308981 10
	309002 20

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309432 7

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 8 mm

309000 8

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiauryme sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 17 mm

309002 17

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 16 mm

309001 16

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

308986 10

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 6 mm

308981 6

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 15 mm

308986 15

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 20 mm

308981 20

ER spyruokliuojančių įvorių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm

309024

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309001 9

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 4 mm

308986 4

ER cangių 18 dalių rinkinys, 3-20 mm su tarpine

309284

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309000 10

ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 11 mm

309002 11

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija Nominalus užveržimo Ø d 9 mm

309432 9

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 18 mm

309001 18

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308981 3

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 7 mm

309000 7

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 3 mm

308986 3

ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 10 mm

309001 10

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308785 40

ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309000 12
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 19 mm	308986 19
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 3 mm	309002 3
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309002 10
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 14 mm	309002 14
ER cangė Nominalus užveržimo Ø d 5 mm	309000 5
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	308986 8
ER spyruokliuojančių įvorių 8 dalių rinkinys, 4–16; 20 mm su tarpine	309026
ER cangė su tarpine ir purkštukais Nominalus užveržimo Ø d 15 mm	309002 15
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 6 mm	309001 6
ER cangė su tarpine Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	308986 20