

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas, Tipas: 100/12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	341000 100/12
GTIN	4045197308320
Produktų klasė	33A

Aprašymas**Modelis:**

Labai tikslus, trijų kumštelių gręžimo patronas. Mažas spindulinis mušimas, beraktis, savaime užsiveržiantis, didelė užspaudimo jėga. Lengvai atleidžiamas ranka. Dylančios dalys grūdintos.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant kūginių kotų Nr. 342300–342850 arba tiesiai ant staklių suklio.

Standartas:

DIN 238

Techninis aprašymas

maksimalus gręžimo patrono kūgio Ø	12,056 mm
Gręžimo patrono kūgis	B 12
Užspaudimo ribos	0,5 - 10 mm
Neužveržto patrono ilgis	80 mm
Tipas	100/12
Užveržto patrono ilgis	91,5 mm
Išorinis Ø	43 mm
Produkto rūšis	Beraktis gręžimo griebtuvas

