

HOLEX**Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 50, Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

302870 20

GTIN

4045197554611

Produktų klasė

32A

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo veržlė su adatiniu guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
- Su antikorozine danga.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Užspaudimo įvorėmis lankstesnės užspaudimo ribos.
- Perduodamas sukimo momentas iki 1000 Nm.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.

Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus prigludimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja. T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.

Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400.

Užtraukimo varžtai Nr. 308760–308795.

Užspaudimo įvorės Nr. 309566–309570.

Techninis aprašymas

tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	52/55
Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Išorinis spyruoklinės įvorės $\varnothing D$	52 mm
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 12 mm	309566 12
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 16 mm	309566 16
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 10 mm	309566 10
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308765 50
Užtraukimo važtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Kablins raktassu nosele išoriniam veržlių \varnothing 52/55 mm	628400 52/55
Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo $\varnothing d$ 6 mm	309566 6

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo \varnothing d 8 mm

309566 8

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50