

HOLEX**Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas, BT 50, Ø D1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	302870 32
GTIN	4045197549099
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

- Užveržimo veržlė su adatiniu guoliu užtikrina didelę užspaudimo jėgą.
- Su antikorozine danga.
- Nepraleidžia dulkių ir vandens - hermetiškas.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas padidina atsparumą ir pagerina paviršiaus kokybę.
- Užspaudimo įvorėmis lankstesnės užspaudimo ribos.
- Perduodamas sukimo momentas iki 1000 Nm.

Įrankio paveikslėlio detalių aprašymas:

Vidinės įpjovos ašies kryptimi efektyviai neleidžia įrankiui išslysti.

Didelis radialinis standumas dėl tiksliai atkartoto tvirtinimo, priešingai negu lygus prigludimas, neleidžia įrankiui išlinkti, todėl apdirbimo procesas yra labai tikslus, o įrankiai ilgiau tarnauja. T formos grioveliai surenka alyvą ir tepalą, todėl užtikrinamas patikimesnis sukimo momento perdavimas.

Absoliučiai minkšta užveržimo veržlės eiga.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui cangėse.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Kablinis raktas Nr. 628400.

Užtraukimo varžtai Nr. 308760–308795.

Užspaudimo įvorės Nr. 309566–309570.

Techninis aprašymas

Išorinis spyruoklinės įvorės Ø D	66 mm
tinkamas kablins raktas Nr. 628400.	68/75
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	105 mm
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Laikiklis	BT 50
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas

Priedai

Kablins raktassu nosele Išoriniam veržlių Ø 68/75 mm	628400 68/75
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 25 mm	309570 25
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 18 mm	309570 18
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 8 mm	309570 8
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 10 mm	309570 10
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 16 mm	309570 16
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 12 mm	309570 12
Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga Nominalus užveržimo Ø d 20 mm	309570 20

Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo
jėga Nominalus užveržimo \varnothing d 6 mm

309570 6